


Ξύλινες μετώπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου

Online κωδικός

DQDD6M


Σχεδιασμός

Θέσεις ακίδων




SOB Πάχος ανώτατου πλαισίου

Θέσεις στερέωσης



3 x νοβοπανόβιδες Ø 4 x 35 mm


Απαιτούμενος χώρος



LH Εσωτερικό ύψος ντουλαπιού

* Ελάχιστο 240 mm με ορατό αναρτήρα

Συναρμολόγηση μετώπης – ξύλινες μετώπες και φαρδιά πλαίσια αλουμινίου




Χρησιμοποιήστε 2 νοβοπανόβιδες (609.1x00) για ξύλινες μετώπες
Χρησιμοποιήστε 2 βίδες (660.0950) για φαρδιά πλαίσια αλουμινίου

SOB Πάχος ανώτατου πλαισίου

SFA Πάτημα πόρτας του πλαισίου κουτιού

F Κενό

Συναρμολόγηση μετώπης – στενά πλαίσια αλουμινίου




SOB Πάχος ανώτατου πλαισίου

SFA Πάτημα πόρτας του πλαισίου κουτιού

F Κενό


Στενά πλαίσια αλουμινίου



Για κορνίζα πλάτους 19 mm, ένα πλευρικό πάτημα μετώπης SFA από 11–18 mm είναι εφικτό

* Όταν αλλάξετε το πάχος του υλικού, ρυθμίστε τις διαστάσεις συναρμολόγησης ανάλογα

Απαιτούμενος χώρος – κορνίζα



Στοπ γωνίας ανοίγματος Απαιτούμενος χώρος (mm)

Χωρίς $Y = FH \times 0.29 - 15 + FD$

100° $Y = FH \times 0.17 - 15 + FD$

75° $A = FH \times 0.26 + 15 - FD$


FD (mm) 16 19 22 26 -

X (mm) 70 59 49 35 -

FH Ύψος μετώπης

FD Πάχος μετώπης

Ελάχιστο κενό



MF Ελάχιστο κενό 2 mm

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – AVENTOS HK-S

Επισκόπηση – συσκευές συναρμολόγησης

Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Short-URL

www.blum.com/a150



57

561

662