

CLIP top – σύστημα μεντεσέ

CLIP top BLUMOTION – μεντεσέδες

Εφαρμογές τυφλής γωνίας

CLIP top


Μεντεσές τυφλής γωνίας εφαρμογή μέσα πόρτα

Σχεδιασμός

Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση (πάχος τακακιού = 3 mm)

Προεξοχή μεντεσέ και πόρτας σε πλήρη γωνία ανοίγματος

Εφαρμογή μέσα πόρτα



Μετακινήστε τις εργοστασιακές θέσεις βιδώματος του τακακιού 15.5 mm προς την άκρη (π.χ. μετακινήστε προς τα πίσω 21.5 mm)!


Χρησιμοποιήστε απλά τακάκια με πάχος 3 mm μόνο για να εξασφαλίσετε ότι η πόρτα και το κολωνάκι είναι πρόσωπο από μέσα!

F Κενό

Ελάχιστο κενό (F) για μετώπες με ράδιο μετώπης (R = 1 mm) που βασίζεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

		Πάχος της πόρτας												
		16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32	
	Απόσταση διάτρησης	3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται μια δοκιμαστική εφαρ- μογή			
		4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8				
		5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8				
		6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8				
		7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7				

Ρύθμιση




Δείτε τα τακάκια


Κουτί πληροφοριών

Συστήνουμε το σχεδιασμό ντουλαπιών με χαρακτηριστικό ελέγχου σύγκρουσης χρησιμοποιώντας το DYNAPLAN που συμπεριλαμβάνεται δωρεάν στο DYNALOG limited DVD.

Βιδωτό



INSERTA/πρεσαριστό



Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ

