


Μεντεσές γυάλινης πόρτας

Webcode
DQDP5A




- Μεντεσές κρυστάλλου
- Για πάχος γυαλιού 4.5–7 mm
- CLIP top με ελατήριο
- 94° γωνία ανοίγματος
- 3-διάστατη ρύθμιση μετώπης
- Βολική ρύθμιση βάθους σπειροειδούς τεχνολογίας
- Συναρμολόγηση και αφαίρεση της πόρτας στο ντουλάπι χωρίς εργαλεία
- Βίδες στερέωσης κεφαλιού μεντεσέ συμπεριλαμβάνονται

Εφαρμογή




Πληροφορίες παραγγελίας

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα




Κεφάλι μεντεσέ	Βιδωτό	
Μεντεσές	Ελατήριο	Κωδικός
CLIP top	●	75T4100
● Με ελατήριο	○ Χωρίς ελατήριο	

Αντικριστή εφαρμογή



Κεφάλι μεντεσέ	Βιδωτό	
Μεντεσές	Ελατήριο	Κωδικός
CLIP top	●	75T4200
● Με ελατήριο	○ Χωρίς ελατήριο	

Εφαρμογή μέσα πόρτα



Κεφάλι μεντεσέ	Βιδωτό	
Μεντεσές	Ελατήριο	Κωδικός
CLIP top	●	75T4300
● Με ελατήριο	○ Χωρίς ελατήριο	

a Αξεσουάρ

Αξεσουάρ	Κωδικός
BLUMOTION 971A	
Έκδοση	Κωδικός
Με αντάπτορα για βίδωμα στο πλαϊνό	971Axxxx

a Αξεσουάρ

Αξεσουάρ	Κωδικός
BLUMOTION 970A	
Έκδοση	Κωδικός
Για διάτρηση	970A1002

a Αξεσουάρ

Αξεσουάρ	Κωδικός
BLUMOTION 970A	
Έκδοση	Κωδικός
Για διάτρηση	970A1002

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	Κωδικός
Στάμπα/σφραγίδα	Λογότυπο
Κενό	–
Τυπωμένο	Blum
	70.1553.BL

Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	Κωδικός
Στάμπα/σφραγίδα	Λογότυπο
Κενό	–
Τυπωμένο	Blum
	70.1553.BL


Κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	Κωδικός
Στάμπα/σφραγίδα	Λογότυπο
Κενό	–
Τυπωμένο	Blum
	70.1553.BL

a Αξεσουάρ – γενικές

Αξεσουάρ	Κωδικός
TIP-ON για πόρτες	
Έκδοση	Κωδικός
Ενισχυμένη έκδοση	●
● Με ελατήριο	○ Χωρίς ελατήριο
	956A1006

Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ	Κωδικός
Χρώμα	Χρώμα
Μαύρο	Επιχρωμιωμένο
Επιχρωσιμένο	Νικελ ματ
	84.4140

Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ	Κωδικός
Χρώμα	Χρώμα
Μαύρο	Επιχρωμιωμένο
Επιχρωσιμένο	Νικελ ματ
	84.4120



Μεντεσές γυάλινης πόρτας


Webcode
DQDP5A

Σχεδιασμός


Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση (πάχος τακακιού = 0 mm)

Προεξοχή μεντεσέ και πόρτας σε πλήρη γωνία ανοίγματος





Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα



Αντικριστή εφαρμογή



Εφαρμογή μέσα πόρτα



F Κενό

Ρυθμίστε το τακάκι πίσω από το πάχος του γυαλιού και το κάλυμμα +3 mm

Απόσταση διάτρησης TB

Διάστημα τακα- κιού (mm)	Πάτημα πόρτας FA (mm)																
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
0											6	7					
3											6	7					
6					6	7											
9	6	7															

Διάστημα τακα- κιού (mm)	Πάτημα πόρτας FA (mm)																
	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5					
0													6	7			
3													6	7			
6					6	7											
9	6	7															

Διάστημα τακα- κιού (mm)	Πάτημα πόρτας FA (mm)																
													-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5
0													5.5	6	6.5	7	
3																	
6																	
9																	


Ελάχιστο κενό (F) για μετώπες με ράδιο μετώπης (R = 1 mm) που βασίζεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Για πάχος γυαλιού από 4.5 ως 7 mm δεν απαιτείται κενό


Ρύθμιση

Max. ±3.0 mm	+0.5 mm -3.5 mm	±2.0 mm
Δείτε τα τακάκια		


Βιδωτό



Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ



Κάλυμμα κεφαλιού μεντεσέ



Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – μεντεσέδες	107	Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση	196
Τακάκια	186	Επισκόπηση – συσκευές συναρμολόγησης	683
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	193	Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	774
Αξεσουάρ – γενικές	194		
Επισκόπηση – BLUMOTION για πόρτες	539		