

107°-μεντεσές

Online κωδικός


DQDFZY

Σχεδιασμός


Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση (πάχος τακακιού = 0 mm)

Προεξοχή μεντεσέ και πόρτας σε πλήρη γωνία ανοίγματος



Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα





Αντικριστή εφαρμογή



Εφαρμογή μέσα πόρτα



F Κενό



Ρυθμίστε το τακάκι πίσω σύμφωνα με το πάχος της πόρτας +1.5 mm

Απόσταση διάτρησης TB

Πάτημα πόρτας FA (mm)																
MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
0																
3																
6																
9																
MD	Διάστημα τακακιού (mm)															

Πάτημα πόρτας FA (mm)																
MD	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5			
0																
3																
6																
9																
MD	Διάστημα τακακιού (mm)															


Πάτημα πόρτας FA (mm)																
MD																
0																
3																
6																
9																
MD	Διάστημα τακακιού (mm)															

Ελάχιστο διάκενο (F) για μετώπες με ακτίνα μετώπης (R = 1 mm) βάσει της εργοστασιακής ρύθμισης


Απόσταση διάτρησης TB (mm)	Πάχος μετώπης FD (mm)											
	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32
3	0.4	0.5	1.0	1.3	1.6	2.1	2.7	4.3	Δ	Δ	Δ	Δ
4	0.4	0.5	0.9	1.2	1.5	2.0	2.5	3.9	Δ	Δ	Δ	Δ
5	0.3	0.5	0.9	1.2	1.4	1.8	2.3	3.6	Δ	Δ	Δ	Δ
6	0.3	0.5	0.8	1.1	1.4	1.7	2.2	3.3	Δ	Δ	Δ	Δ
Επιπλέον για +2 mm πλευρική ρύθμιση												
	+0.1	+0.1	+0.2	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.3				

Δ Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται μια δοκιμαστική εφαρμογή


Ρύθμιση




Βιδωτό



INSERTA | πρεσαριστό



Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ



B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – CLIP top BLUMOTION CLIP top – μεντεσέδες	93
Τακάκια	172
Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο	181
Αξεσουάρ – γενικές	182
Επισκόπηση – BLUMOTION για πόρτες	185

Επισκόπηση – TIP-ON για πόρτες	199
Επισκόπηση – συσκευές συναρμολόγησης	595
Περσσότερες τεχνικές λεπτομέρειες	686

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Short-URL
www.blum.com/a210

