


Ξύλινες μετώπες, φαρδιά και στενά πλαίσια αλουμινίου – TIP-ON

Online κωδικός
DQHS7Y


Σχεδιασμός

Θέση διάτρησης – ευρωβίδες




* Βάθος διάτρησης 11.5 mm

Θέση διάτρησης – νοβοπανόβιδες




4 x νοβοπανόβιδες Ø 4 x 35 mm

Απαιτούμενος χώρος



LH Εσωτερικό ύψος ντουλαπιού
* Ελάχιστο 261 mm με ορατό αναρτήρα

Συναρμολόγηση μετώπης – ξύλινες μετώπες και φαρδιά πλαίσια αλουμινίου



Χρησιμοποιήστε 4 νοβοπανόβιδες (609.1x00) για ξύλινες μετώπες
Χρησιμοποιήστε 4 βίδες (660.0950) για φαρδιά πλαίσια αλουμινίου

SOB Πάχος ανώτατου πλαισίου


FAo Επάνω πάτημα μετώπης

Max. 25.4 mm

SFA Πάτημα πόρτας του πλαισίου κουτιού

F Κενό

Συναρμολόγηση μετώπης – στενά πλαίσια αλουμινίου



SOB Πάχος ανώτατου πλαισίου


FAo Επάνω πάτημα μετώπης

Max. 25.4 mm

SFA Πάτημα πόρτας του πλαισίου κουτιού

F Κενό


Στενά πλαίσια αλουμινίου



Για κορνίζα πλάτους 19 mm, ένα πλευρικό πάτημα μετώπης SFA από 11–18 mm είναι εφικτό

* Όταν αλλάξετε το πάχος του υλικού, ρυθμίστε τις διαστάσεις συναρμολόγησης ανάλογα

Απαιτούμενος χώρος – κορνίζα



Απαιτούμενος χώρος (mm)

Στη μέγ. γωνία ανοίγματος

$Y = FH \times 0.29 + FD - SOB$

FD (mm) 16 19 22 26 28


X (mm) 68 57 47 33 27

SOB Πάχος ανώτατου πλαισίου

FH Ύψος μετώπης

FD Πάχος μετώπης

Ελάχιστο κενό



MF Ελάχιστο κενό 2 mm

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – AVENTOS HK top	47
TIP-ON 956x	54
Σύστημα στερέωσης για λεπτές μετώπες – EXPANDO T	554
Σύσταση συναρμολόγησης και περιορισμός ευθύνης – EXPANDO T	555
Επισκόπηση – συσκευές συναρμολόγησης	561
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες AVENTOS HK top	662

Short-URL

www.blum.com/i014

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Short-URL

www.blum.com/a170



Συστήματα ανύψωσης



- ▶ AVENTOS HK top – κουμπάσο ανύψωσης
- ▶▶ TIP-ON

TIP-ON 956. – μικρή έκδοση με μαγνήτη



- Το ύψος για κουμπάσο ανύψωσης είναι μέχρι 500 mm
- Για διάτρηση ή σε συνδυασμό με θήκες
- Διαδρομή εξόδου περίπου 17 mm
- Ρύθμιση +4/-1 mm

Πληροφορίες παραγγελίας

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW TS R7036	Πλαστικό	956.1004



Αποτελείται από:

- 1 x TIP-ON 956. – μικρή έκδοση με μαγνήτη
- 1 x Κολλητή πλάκα συγκράτησης
- Δεν είναι κατάλληλο για κερωμένες, ελαιωμένες ή με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας επιφάνειες
- 1 x Βιδωτή θήκη

Χρώμα


SW	Λευκό
TS	Μαύρο
R7036	RAL 7036 γκρι πλατίνη

Σχεδιασμός




() Βιδωτή θήκη κλειδαριάς

Βιδωτή θήκη

FAU Πάτημα κάτω μετώπης
* 3 mm μέγιστη μεταβολή συναρμολόγησης

Κολλητή πλάκα συγκράτησης



FAU Πάτημα κάτω μετώπης

TIP-ON 956A – ενισχυμένη έκδοση με μαγνήτη



- Για κουμπάσο ανύψωσης ύψος πάνω από 501 mm
- Για διάτρηση ή σε συνδυασμό με θήκες
- Διαδρομή εξόδου περίπου 38 mm
- Ρύθμιση +4/-1 mm

Πληροφορίες παραγγελίας

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW TS R7036	Πλαστικό	956A1004



Αποτελείται από:

- 1 x TIP-ON 956A – ενισχυμένη έκδοση με μαγνήτη
- 1 x Κολλητή πλάκα συγκράτησης
- Δεν είναι κατάλληλο για κερωμένες, ελαιωμένες ή με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας επιφάνειες
- 1 x Βιδωτή θήκη

Χρώμα


SW	Λευκό
TS	Μαύρο
R7036	RAL 7036 γκρι πλατίνη

Σχεδιασμός




() Βιδωτή θήκη κλειδαριάς

Βιδωτή θήκη

FAU Πάτημα κάτω μετώπης
* 3 mm μέγιστη μεταβολή συναρμολόγησης

Κολλητή πλάκα συγκράτησης



FAU Πάτημα κάτω μετώπης

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – AVENTOS HK top	47
Αξεσουάρ – ίσιες πλάκες προσαρμογέα	55
Αξεσουάρ – πλάκες προσαρμογέα σταυρούς	55

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Short-URL
www.blum.com/a170

Συναρμολόγηση

Καλούπι διάτρησης για BLUMOTION TIP-ON	632
Καλούπι τοποθέτησης για θήκη κλειδαριάς	652
MINIPRESS top για EASYSTICK	576
MINIPRESS top	580

Ίσια θήκη – μικρή έκδοση

20/17





- Στερέωση με νοβοπανόβιδες $\varnothing$ 3,5 ή $\varnothing$ 4 mm
- Εναλλακτική συναρμολόγηση με ευρωβίδες
- TIP-ON πρέπει να παραγέλνεται χωριστά


Πληροφορίες παραγγελίας

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW TS R7036	Πλαστικό	956.1201
NI-L		
SW	Λευκό	
TS	Μαύρο	
R7036	RAL 7036 γκρι πλατίνη	
NI-L	Νίκελ	


Σχεδιασμός



Κενό



Θήκη σύνδεσης



FAu Πάτημα κάτω μετώπης
* 3 mm μέγιστη μεταβολή συναρμολόγησης

Ίσια θήκη – ενισχυμένη έκδοση

20/32





- Στερέωση με νοβοπανόβιδες $\varnothing$ 3,5 ή $\varnothing$ 4 mm
- Εναλλακτική συναρμολόγηση με ευρωβίδες
- TIP-ON πρέπει να παραγέλνεται χωριστά


Πληροφορίες παραγγελίας

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
SW TS R7036	Πλαστικό	956A1201
NI-L		
SW	Λευκό	
TS	Μαύρο	
R7036	RAL 7036 γκρι πλατίνη	
NI-L	Νίκελ	


Σχεδιασμός



Κενό



Θήκη σύνδεσης



FAu Πάτημα κάτω μετώπης
* 3 mm μέγιστη μεταβολή συναρμολόγησης

Θήκη σταυρός – ενισχυμένη έκδοση

37/32





- Στερέωση με νοβοπανόβιδες $\varnothing$ 3,5 ή $\varnothing$ 4 mm
- Εναλλακτική συναρμολόγηση με ευρωβίδες
- TIP-ON πρέπει να παραγέλνεται χωριστά


Πληροφορίες παραγγελίας

Χρώμα	Υλικό	Κωδικός
R7036	Πλαστικό	956A1501
R7036	RAL 7036 γκρι πλατίνη	


Σχεδιασμός



Κενό



Θήκη σύνδεσης



FAu Πάτημα κάτω μετώπης
* 3 mm μέγιστη μεταβολή συναρμολόγησης

Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – AVENTOS HK top
Συναρμολόγηση, αφαίρεση και
ρύθμιση



Short-URL
www.blum.com/a170

Συναρμολόγηση

Καλούπι	630
Καλούπι διάτρησης για τακάκια	631
Καλούπι τοποθέτησης για θήκη κλειδαριάς	652
MINIPRESS top για EASYSTICK	576
MINIPRESS top	580
MINIPRESS P	592

MINIPRESS M

596