

Μεντεσές τυφλής γωνίας ολόκληρο πάτημα

Online κωδικός


DQDKXA

Σχεδιασμός

Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση (πάχος τακακιού = 3 mm)

Προεξοχή μεντεσέ και πόρτας σε πλήρη γωνία ανοίγματος

Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα




Πάχος πλαισίου RS (mm)	Διάστημα τακακιού (mm)
16	6
19	3
22	0

Ελάχιστο διάκενο F για μετώπες με ακτίνα μετώπης (R = 1 mm) βάσει της εργοστασιακής ρύθμισης


Απόσταση διάτρησης TB (mm)	Πάχος μετώπης FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	Δ	Δ	Δ	Δ
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	Δ	Δ	Δ	Δ

Δ Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται μια δοκιμαστική εφαρμογή


Ρύθμιση




Βιδωτό



INSERTA | πρεσαριστό



Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ



Οδηγίες σελίδας

Επισκόπηση – CLIP top BLUMOTION |
CLIP top – μεντεσέδες

75

Τακάκια

156

Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο

164

Αξεσουάρ – γενικές

166

Επισκόπηση – BLUMOTION για πόρτες

171

Επισκόπηση – συσκευές συναρμολόγησης
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες

561

662

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και
ρύθμιση

Short-URL

www.blum.com/a210

